



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M-V-M6/2M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E20570

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

No scale drawing available

Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działaniaZasięg z typem wzmacniacza
światłowodowego

OKF

OKF

Zasięg działania

[mm]

10

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M6

Długość

[mm]

2000

Minimalny promień zgięcia

[mm]

20

Materiał światłowodu

akryl

Materiał z głowicy

stal nierdzewna (1.4305 / 303)

Materiał pancerza

Metal silikon

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.