


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-R4/0,22M +/-10MM

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg działania

[mm]

40

OUF

Zasięg działania

[mm]

40

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

kątowy

Średnica głowicy pomiarowej

[mm]

4

Długość głowicy

[mm]

10

Długość

[mm]

220; (-10 %)

Minimalny promień zgięcia

[mm]

20

Materiał

Adapter: ABS

Materiał światłowodu

szkło

E20521



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-R4/0,22M +/-10MM

Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.