


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M-V-M6/2m

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E20570

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg działania

[mm]

32

OUF

Zasięg działania

[mm]

32

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...150

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M6

Długość głowicy

[mm]

45

Długość

[mm]

2000

E20524



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M-V-M6/2m

Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	Metal silikon
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.