

Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M-V-M6/2,5m

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg działania

[mm]

28

OUF

Zasięg działania

[mm]

28

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...150

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M6

Długość głowicy

[mm]

45

Długość

[mm]

2500

Minimalny promień zgięcia

[mm]

20

Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

stal nierdzewna (1.4305 / 303)

E20525



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M-V-M6/2,5m

Materiał pancerza

Metal silikon

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.