


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-R4/0,156 +/-6MM

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E20412

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg działania

[mm]

40

OUF

Zasięg działania

[mm]

40

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

kątowy

Średnica głowicy pomiarowej [mm]

4

Długość głowicy

[mm]

10

Długość

[mm]

156; (-6 mm)

E20569



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-R4/0,156 +/-6MM

Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Materiał	Adapter: PPE
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC
Akcesoria	
Dostarczane elementy	E20103
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.