


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-P-A-R6/1,2M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OIF

OIF

Zasięg

[mm]

288

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

kątowy

Długość

[mm]

1200

Minimalny promień zgięcia

[mm]

30

Materiał

Adapter: PA

Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

aluminium

Materiał pancerza

PVC

Akcesoria

Dostarczane elementy

Obejma montażowa:, E10221

E20581



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-30-P-A-R6/1,2M

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------