




Wtyk montażowy

ADAPTER PLUG US-100

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] < 250 AC / < 300 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...85

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g] 0,013

Gwint montażowy M16

Materiał mosiądz niklowany

Odlewany materiał obudowy mosiądz, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.

Połączenie elektryczne

Przewód: 0,065 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: mosiądz, niklowany





Wtyk montażowy

ADAPTER PLUG US-100

Podłączenie

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Kolory żył :
BK =	czarny
BN =	brązowy
BU =	niebieski
WH =	biały