


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M-V-E1/2,5M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg działania

[mm]

6

OUF

Zasięg działania

[mm]

6

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...150

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Średnica głowicy pomiarowej

[mm]

1

Długość głowicy

[mm]

5

Długość

[mm]

2500

Minimalny promień zgięcia

[mm]

20

Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

stal nierdzewna (1.4305 / 303)

E20698



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M-V-E1/2,5M

Materiał pancerza	Metal silikon
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.