


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Krótki promień wygięcia

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Zasięg działania

[mm]

20

OBF

Zasięg działania

[mm]

25

OCF (High Power)

Zasięg działania

[mm]

170

OO50

Zasięg działania

[mm]

60

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...70

Dane mechaniczne

Waga

[g]

39,5

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Średnica głowicy pomiarowej

[mm]

3

E20711



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

Długość	[mm]	2000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	10
Układu światłowodu		⊙
Wymiary rdzenia	[mm]	2 x 0,5
Materiał światłowodu		PMMA
Materiał z głowicy		stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza		PE
Akcesoria		
Akcesoria (opcjonalne)		Obcinacz do światłowodów:, E20600
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.