


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-M-V-M4/0,3M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E20505

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg

[mm]

120

OUF

Zasięg

[mm]

120

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...150

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M4

Długość głowicy

[mm]

15

Długość

[mm]

300

**Światłowodowy czujnik w układzie bramki**

FE-00-M-V-M4/0,3M

Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	Metal silikon
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.