
E20742

Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-18-A-A-M6/1M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja		
Zasada działania		Czujnik dyfuzyjny
Strefa działania		
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego		OGF
OGF		
Zasięg działania	[mm]	15
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...290
Dane mechaniczne		
Wersja głowicy czujnikowej		prosty
Gwint głowicy pomiarowej		M6
Długość głowicy	[mm]	25
Długość	[mm]	1000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	20
Materiał		Adapter: PPE
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		PVC

E20742

Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-18-A-A-M6/1M

Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.