


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-11-EPA

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-30...70
-----------------------	------	----------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	45,8
Wersja głowicy czujnikowej		prosty
Długość	[mm]	2000; (włókno światłowodowe przyłączone z jednej strony 2 x 1000 mm)
Minimalny promień zgięcia	[mm]	30
Średnica żyły	[mm]	1
Materiał światłowodu		PMMA
Materiał pancerza		PE

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------