

E20774



Światłowody akrylowe na rolce

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M



Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...70
-----------------------	------	----------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	452,5
Długość	[mm]	50000; (do zarobienia)
Minimalny promień zgięcia	[mm]	30
Układu światłowodu		●
Średnica żyły	[mm]	1
Średnica zewnętrzna	[mm]	2,2
Materiał światłowodu		PMMA
Materiał pancerza		PE

E20774



Światłowody akrylowe na rolce

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.