

E20776



Światłowody akrylowe na rolce

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

Artykuł niedostępny

Artykuły alternatywne: E20774

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-40...70
-----------------------	------	----------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	317
Długość	[mm]	50000; (do zarobienia)
Minimalny promień zgięcia	[mm]	10
Układu światłowodu		●
Średnica żyły	[mm]	0,5

E20776



Światłowody akrylowe na rolce

ACRYLIC FIBRES ON REEL 50 M

Średnica zewnętrzna [mm]	1
Materiał światłowodu	PMMA
Materiał pancerza	PE
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Adapter: 10 x OBF
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.