


Przewód z gniazdem

ADOGH080MSS0005B08



Aplikacja

Konstrukcja

kabel ekranowany

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 60 AC/DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-25...85

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Waga

[g]

290,7

Wymiary

[mm]

14,5 x 14,5 x 43,9

Materiał

TPU

Odlewany materiał obudowy

TPU

Materiał nakrętki

cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

**Przewód z gniazdem**

ADOGH080MSS0005B08

Połączenie elektrycznePrzewód: 5 m, PUR, czarny, ekranowany; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)**Połączenie elektryczne - Gniazdo**

Konektor: 1 x M12, prosty; kodowanie: A; Materiał obudowy: TPU; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo, niklowany

**Podłączenie**

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	screen

Kolory wg. DIN
47100

BN =	brązowy
BU =	niebieski
GN =	kolor zielony
GY =	szary
PK =	różowy
WH =	biały
YE =	kolor żółty
screen =	ekran