




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-50-V-V-E4,7



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OBF; ODF; OMF

OBF

Zasięg działania

[mm]

150

ODF

Zasięg działania

[mm]

1

OMF

Zasięg działania

[mm]

175

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-58...315

Dane mechaniczne

Waga

[g]

112,5

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Średnica głowicy pomiarowej

[mm]

4,7

Długość

[mm]

900

Układu światłowodu



Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

stal nierdzewna (1.4305 / 303)

Materiał pancerza

stal nierdzewna (1.4305 / 303)

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.