


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-V-E1/1M



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Aplikacja

Do stosowania w środowisku przemysłowym

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF; OOF

OKF

Zasięg działania

[mm]

8

OOF

Zasięg działania

[mm]

24

OUF

Zasięg działania

[mm]

8

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Waga

[g]

41

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Średnica głowicy pomiarowej

[mm]

1

Długość głowicy

[mm]

5

Długość

[mm]

1000



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-V-E1/1M

Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Układu światłowodu	
Materiał	Adapter: PPE
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	PVC
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Obejma montażowa:, E20107
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.