


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

**Aplikacja**

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg działania

[mm]

32

OUF

Zasięg działania

[mm]

32

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Średnica głowicy pomiarowej

[mm]

3

Długość głowicy

[mm]

10

Długość

[mm]

2000

Minimalny promień zgięcia

[mm]

20

Materiał

Adapter: ABS

Materiał światłowodu

szkło

E20138



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-E3/2M

Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.