


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-A-A-E3/1M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E20367

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

**Aplikacja**

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg

[mm]

120

OUF

Zasięg

[mm]

120

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Średnica głowicy pomiarowej [mm]

3

Długość głowicy [mm]

10

Długość [mm]

1000

E20141



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-A-A-E3/1M

Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Materiał	Adapter: ABS
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.