




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-E3/2M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E20350

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg działania

[mm]

32

OUF

Zasięg działania

[mm]

32

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Średnica głowicy pomiarowej [mm]

3

Długość głowicy

[mm]

25

Długość

[mm]

2000



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-A-E3/2M

Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Materiał	Adapter: PPE
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.