


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-P-A-M4/1,2m

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg

[mm]

115

OUF

Zasięg

[mm]

115

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M4

Długość głowicy

[mm]

15

Długość

[mm]

1200

Minimalny promień zgięcia

[mm]

10

Materiał

Adapter: PPE

Materiał światłowodu

szkło

E20168



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-P-A-M4/1,2m

Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.