


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-E3/1,2M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E20176

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg działania

[mm]

38

OUF

Zasięg działania

[mm]

38

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Średnica głowicy pomiarowej [mm]

3

Długość głowicy

[mm]

10

Długość

[mm]

1200

E20169



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-E3/1,2M

Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Materiał	Adapter: ABS
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.