


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-P-A-M8/1M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OIF

OIF

Zasięg działania

[mm]

70

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M8

Długość

[mm]

1000

Minimalny promień zgięcia

[mm]

30

Materiał

Adapter: PA

Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

aluminium

Materiał pancerza

PVC

E20174



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-P-A-M8/1M

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.