


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E20053

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!

**Aplikacja**

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg

[mm]

8

OUF

Zasięg

[mm]

8

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Średnica głowicy pomiarowej [mm]

1

Długość głowicy [mm]

5

Długość [mm]

600



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-V-E1

Minimalny promień zgięcia [mm]	10
Materiał	Adapter: PPE
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	PVC
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.