

Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-V-M6/S

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg działania

[mm]

40

OUF

Zasięg działania

[mm]

40

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M6

Długość głowicy

[mm]

35

Długość

[mm]

600

Minimalny promień zgięcia

[mm]

20

Materiał

Adapter: ABS

Materiał światłowodu

szkło

E20183



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-V-M6/S

Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4571/316Ti)
Materiał pancerza	aluminium
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.