


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-V-E1/0,2M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg działania

[mm]

8

OUF

Zasięg działania

[mm]

8

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Średnica głowicy pomiarowej

[mm]

1

Długość głowicy

[mm]

5

Długość

[mm]

200; (-5 mm)

Minimalny promień zgięcia

[mm]

20

Materiał

Adapter: ABS

Materiał światłowodu

szkło

E20184



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-V-E1/0,2M

Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	aluminium
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.