




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M6

Artykuł niedostępny



Aplikacja	
Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OKF; OUF; OOF
OKF	
Zasięg działania [mm]	40
OOF	
Zasięg działania [mm]	200
OUF	
Zasięg działania [mm]	40
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-25...80
Dane mechaniczne	
Waga [g]	20,7
Wersja głowicy czujnikowej	prosty; z adapterem do bezpośredniego montażu
Długość [mm]	26
Układu światłowodu	
Materiał światłowodu	szkło

E20215



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-M6

Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Nakrętka heksagonalna: 4 x M6, stal kwasoodporna
	podkładki zębate: 2
	Nakrętka radełkowana: 1 x M11
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.