


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-M6/1,8m

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E20124

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg działania

[mm]

35

OUF

Zasięg działania

[mm]

35

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M6

Długość głowicy

[mm]

35

Długość

[mm]

1800

E20243



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-M6/1,8m

Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Materiał	Adapter: ABS
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.