




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-M6/2,6M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja	
Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OKF; OUF
OKF	
Zasięg działania [mm]	28
OUF	
Zasięg działania [mm]	28
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-40...290
Dane mechaniczne	
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Gwint głowicy pomiarowej	M6
Długość głowicy [mm]	35
Długość [mm]	2600
Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Materiał	Adapter: ABS
Materiał światłowodu	szkło

E20245



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-A-A-M6/2,6M

Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.