


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-A-A-E6/1M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E20272

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OIF

OIF

Zasięg działania

[mm]

40

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Średnica głowicy pomiarowej [mm]

6

Długość [mm]

1000

Minimalny promień zgięcia [mm]

30

Materiał

Adapter: PA

Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

aluminium

E20271



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-A-A-E6/1M

Materiał pancerza	aluminium
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.