




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-A-A-E6/3M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja	
Zasada działania	Czujnik dyfuzyjny
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OIF
OIF	
Zasięg działania [mm]	27
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-40...290
Dane mechaniczne	
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Średnica głowicy pomiarowej [mm]	6
Długość [mm]	3000
Minimalny promień zgięcia [mm]	30
Materiał	Adapter: PA
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium

E20272



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-A-A-E6/3M

Akcesoria

Dostarczane elementy

Obejma montażowa:, E10221

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.