


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

**Aplikacja**

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg

[mm]

50

OUF

Zasięg

[mm]

50

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Średnica głowicy pomiarowej [mm]

1

Długość głowicy [mm]

5

Długość [mm]

250

Minimalny promień zgięcia [mm]

10

Materiał

Adapter: PPE

Materiał światłowodu

szkło

E20300



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-V-E1/0,25M

Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	PVC
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.