


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-A-A-R6/1M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E20223

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OIF

OIF

Zasięg działania

[mm]

40

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

kątowy

Długość

[mm]

1000

Minimalny promień zgięcia

[mm]

30

Materiał

Adapter: PA

Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

aluminium

Materiał pancerza

aluminium

E20311



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-A-A-R6/1M

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.