
E20323

Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-30-A-A-R8/4m

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja		
Zasada działania		Czujnik dyfuzyjny
Strefa działania		
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego		OIF
OIF		
Zasięg działania	[mm]	36
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-40...290
Dane mechaniczne		
Wersja głowicy czujnikowej		kątowy
Długość	[mm]	4000
Minimalny promień zgięcia	[mm]	30
Materiał		Adapter: PA
Materiał światłowodu		szkło
Materiał z głowicy		aluminium
Materiał pancerza		aluminium
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.