




Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-P-A-E2,5/1,5M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja	
Zasada działania	Bramka świetlna
Strefa działania	
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego	OKF; OUF
OKF	
Zasięg [mm]	108
OUF	
Zasięg [mm]	108
Warunki pracy	
Temperatura otoczenia [°C]	-20...80
Dane mechaniczne	
Wersja głowicy czujnikowej	prosty
Średnica głowicy pomiarowej [mm]	2,5
Długość głowicy [mm]	10
Długość [mm]	1500
Minimalny promień zgięcia [mm]	10
Materiał	Adapter: PPE
Materiał światłowodu	szkło

E20358



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-P-A-E2,5/1,5M

Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.