


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-P-A-E2,5/2,5M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg

[mm]

85

OUF

Zasięg

[mm]

85

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Średnica głowicy pomiarowej

[mm]

2,5

Długość głowicy

[mm]

10

Długość

[mm]

2500

Minimalny promień zgięcia

[mm]

10

Materiał

Adapter: PPE

Materiał światłowodu

szkło

E20359



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-P-A-E2,5/2,5M

Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.