


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-A-A-R3/2m

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E20366

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg

[mm]

96

OUF

Zasięg

[mm]

96

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

kątowy

Średnica głowicy pomiarowej [mm]

3

Długość głowicy [mm]

10

Długość [mm]

2000

E20365



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-A-A-R3/2m

Minimalny promień zgięcia [mm]	20
Materiał	Adapter: ABS
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	aluminium
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.