


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-V-E1/0,4M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E20077

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg działania

[mm]

8

OUF

Zasięg działania

[mm]

8

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Średnica głowicy pomiarowej [mm]

1

Długość głowicy

[mm]

5

Długość

[mm]

400



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-P-V-E1/0,4M

Minimalny promień zgięcia [mm]	10
Materiał	Adapter: PPE
Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	PVC
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Obejma montażowa:, E20107
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.