


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

**Aplikacja**

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg działania

[mm]

40

OUF

Zasięg działania

[mm]

40

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...140

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M6

Długość głowicy

[mm]

35

Długość

[mm]

600

Minimalny promień zgięcia

[mm]

20

Materiał

Adapter: ABS

Materiał światłowodu

szkło

E20380



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-00-N-V-M6/S

Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	FKM
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.