




Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-18-P-A-R5

Artykuł niedostępny



Aplikacja		
Zasada działania		Czujnik dyfuzyjny
Aplikacja		Do stosowania w środowisku przemysłowym
Strefa działania		
Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego		OGF
OGF		
Zasięg działania	[mm]	12
Warunki pracy		
Temperatura otoczenia	[°C]	-20...80
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	59,4
Wersja głowicy czujnikowej		kątowy
Średnica głowicy pomiarowej	[mm]	5
Długość głowicy	[mm]	10
Długość	[mm]	600
Minimalny promień zgięcia	[mm]	20
Układu światłowodu		①
Materiał		Adapter: PPE

E20384



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-18-P-A-R5

Materiał światłowodu	szkło
Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Obejma montażowa:, E10221
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.