


Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

**Aplikacja**

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OGF

OGF

Zasięg działania

[mm]

12

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-40...290

Dane mechaniczne

Waga

[g]

0,061

Wersja głowicy czujnikowej

kątowy

Średnica głowicy pomiarowej

[mm]

5

Długość głowicy

[mm]

10

Długość

[mm]

600

Minimalny promień zgięcia

[mm]

20; (przy okablowaniu nieruchomym)

Układu światłowodu



Materiał

Adapter: PPE

Materiał światłowodu

szkło

E20386



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-18-A-A-R5

Materiał z głowicy	aluminium
Materiał pancerza	PVC
Akcesoria	
Dostarczane elementy	Obejma montażowa:, E10221
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.