


Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-S-V-M4/0,4M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny



Aplikacja

Zasada działania

Bramka świetlna

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OKF; OUF

OKF

Zasięg

[mm]

120

OUF

Zasięg

[mm]

120

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...80

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M4

Długość głowicy

[mm]

15

Długość

[mm]

400

Minimalny promień zgięcia

[mm]

20

Materiał

Adapter: ABS

Materiał światłowodu

szkło

E20394



Światłowodowy czujnik w układzie bramki

FE-00-S-V-M4/0,4M

Materiał z głowicy	stal nierdzewna (1.4305 / 303)
Materiał pancerza	silikon
Uwagi	
Sztuk w opakowaniu	1 szt.