


Dławik kablowy

CABLE GLAND M20 SKINTOP



A	28
B	5...10
C	25
D	M20 x 1,5
E	38
F	17

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-25...100
-----------------------	------	-----------

Dane mechaniczne

Waga	[g]	12,2
Wymiary	[mm]	M20 x 1,5
Opis gwintu		M20 x 1,5
Materiał		obudowa: PA czarny; uszczelnienie: CR
Długość	[mm]	38

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------