


Folia refleksyjna

REFLECTION TAPE TS-02/1M



Aplikacja

Wykonanie

do czujników na światło czerwone i podczerwień

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C]

-25...65

Uwaga dot. temperatury otoczenia

ciągłe

krótkotrwale: 80 °C / 30 min

temperatura zgrzewania: +16...+25 °C

Dane mechaniczne

Waga [g]

23

Wymiary [mm]

50 x 1000 x 0,4

Powierzchnia reflektora [mm]

50 x 1000

Materiał

sztuczne tworzywo; akryl

E21015



Folia refleksyjna

REFLECTION TAPE TS-02/1M

Długość	[mm]	1000
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Inne dane		
typowe wartości refleksyjności pod kątem obserwacji 0,2°		[cd/lx * m²]
kąt oświetlenia 5 ° / 40 °		1000 / # 300