


Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-M-V-M6/2M

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

Artykuły alternatywne: E21038

Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!



Aplikacja

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OB5030

OB50

Zasięg działania

[mm]

40

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...150

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M6

Długość

[mm]

600

Minimalny promień zgięcia

[mm]

20

Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

stal nierdzewna (1.4305 / 303)

Materiał pancerza

Metal silikon

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.