

Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny

**Aplikacja**

Zasada działania

Czujnik dyfuzyjny

Strefa działania

Zasięg z typem wzmacniacza światłowodowego

OB5030

OB50

Zasięg działania

[mm]

26

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-20...150

Dane mechaniczne

Wersja głowicy czujnikowej

prosty

Gwint głowicy pomiarowej

M6

Długość głowicy

[mm]

45

Długość

[mm]

3000

Minimalny promień zgięcia

[mm]

20

Materiał światłowodu

szkło

Materiał z głowicy

stal nierdzewna (1.4305 / 303)

Materiał pancerza

Metal silikon

E21039



Światłowodowy czujnik odbiciowy

FT-11-M-V-M6/3M

Uwagi

Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------