


E2M235



Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT



Dane elektryczne

Napięcie zasilania [V] 12 DC; ($\pm 1,5V$)

Zabezpieczenie nadnapięciowe tak

Warunki pracy

Temperatura otoczenia [°C] -40...85

Temperatura składowania [°C] -40...125

Wilgotność przechowywania [%] < 75; (wilgotność względna)

Trwałość [MON] 24

Ochrona IP 67

Dane mechaniczne

Waga [g] 149

Materiał obudowa: ABS czarny

Akcesoria

Dostarczane elementy Nakładka ochronna

Uwagi

Sztuk w opakowaniu 1 szt.



Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: M16; kodowanie: A



C1...3

1	przewód koncentryczny sygnał wideo
2	ekran koncentryczny wideo GND
3	U+
4	0 V

Połączenie elektryczne - wtyk

Konektor: M16; kodowanie: A



MON

1	przewód koncentryczny sygnał wideo
2	ekran koncentryczny wideo GND
3	nieużywany
4	nieużywany