


E2M251



Przewód podłączeniowy do multi-view box E2M250

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M



Aplikacja

Konstrukcja	Bezhalogenu; możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi
Wykonanie	Do podłączania MultiViewBox E2M250

Dane elektryczne

Napięcie zasilania	[V]	< 60 DC
--------------------	-----	---------

Warunki pracy

Temperatura otoczenia	[°C]	-45...85
Ochrona		IP 67

Dane mechaniczne

Waga	[g]	322,8
Materiał		obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo; uszczelnienie: PBT
Materiał nakrętki		cynk odlewany ciśnieniowo
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi		tak
Możliwość stosowania z łańcuchami kablowymi	Promień gięcia do montażu stałego	≥ 100 mm

Uwagi


Sztuk w opakowaniu	1 szt.
--------------------	--------

Połączenie elektryczne

Przewód: 3,85 m, PUR, Bezhalogenu, czarny, Ø 6 mm; 7 x 0,34 mm²

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M16, prosty; kodowanie: A; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo



1	12 / 24 V DC kolor czerwony
2	GND biały
3	IN 1 niebieski
4	IN 2 brązowy
5	IN 3 biały/żółty
6	IN 4 szary
7	nieużywany
8	nieużywany