


E2M252



Gniazdo do zarobienia

WIRABLE SOCKET M16 8P



Aplikacja

Wykonanie

Do podłączania MultiViewBox E2M250

Dane elektryczne

Napięcie zasilania

[V]

< 60 DC

Warunki pracy

Temperatura otoczenia

[°C]

-45...85

Ochrona

IP 67

Dane mechaniczne

Waga

[g]

36,9

Materiał

obudowa: cynk odlewany ciśnieniowo; uszczelnienie: PBT

Materiał nakrętki

cynk odlewany ciśnieniowo

Uwagi

Sztuk w opakowaniu

1 szt.

Połączenie elektryczne

zaciski:

Połączenie elektryczne - Gniazdo

Konektor: 1 x M16, prosty; Nakrętka: cynk odlewany ciśnieniowo