


E2M260



Przewody przejściowe do kamer z wyjściem wideo

ADAPTER CABLE CAM BNC MALE-M16 4P FEMALE



Dane elektryczne		
Napięcie zasilania	[V]	12 DC; ($\pm 1,5V$)
Zabezpieczenie nadnapięciowe		tak
Warunki pracy		
Ochrona		IP 67
Dane mechaniczne		
Waga	[g]	58,5
Materiał		mocowanie: ABS
Uwagi		
Sztuk w opakowaniu		1 szt.
Połączenie elektryczne		

Konektor: 1 x M16; kodowanie: A



- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | przewód koncentryczny sygnał wideo |
| 2 | ekran koncentryczny wideo GND |
| 3 | U+ |
| 4 | 0 V |